

Elektromagnetická cívka MH-2-230VAC-PA

Číslo dílu: 549908

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Min. doba přitahu	12 ms
Doba sepnutí	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Hodnoty cívek	230 V AC: 14,0 VA
Přípustné výkyvy frekvence	+/- 10 %
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	IP00 bez přístrojové zásuvky
Okolní teplota	-20 °C...50 °C
Max. utahovací moment šroubení	2 Nm
Hmotnost výrobku	150 g
Elektrické připojení	podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění	kontramaticí
Materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
Materiál vinutí	měď