


kabel pro motor NEBM-M23G8-E-5-Q9N-LE8

č. dílu: 550310
výběhový výrobek

pro EMMS-AS-40/55 s resolvérem a EMMS-AS-70/100/140 s CMMP-AS.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| odpovídá normě | EN 61984 |
| označení kabelů | bez nosiče štítků |
| elektrické připojení 1, funkce | strana k zařízení |
| elektrické připojení 1, tvar | kruhový |
| elektrické připojení 1, druh připojení | zásuvka |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu | přímo |
| elektrické připojení 1, technika připojení | M23x1 |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 8 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 8 |
| elektrické připojení 2, funkce | na straně řízení |
| elektrické připojení 2, druh připojení | kabel |
| elektrické připojení 2, technika připojení | volné konce |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil | 8 |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 8 |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 630 V |
| upozornění k rozsahu provozního napětí DC | 0 - 300 V pro 0,5 mm ² |
| rozsah provozního napětí AC | 0 ... 630 V |
| upozornění k rozsahu provozního napětí AC | 0 - 300 V pro 0,5 mm ² |
| zatížitelnost proudem při 40°C | 16 A |
| upozornění k zatížitelnosti proudem při 40 °C | 8 A pro 0,5 mm ² |
| napěťová pevnost | 4 kV |
| upozornění k napěťové pevnosti | 2,5 kV pro 0,5 mm ² |
| délka kabelu | 5 m |
| vlastnost vedení | pro energetické řetězy |
| poloměr ohybu, pevný přívod kabelu | ≥ 60 mm |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu | ≥ 120 mm |
| průměr kabelu | 12 mm |
| struktura kabelu | 4x1,5+2x(2x0,5) stíněno |
| jmenovitý průřez vodiče | 0.5 mm ² 1.5 mm ² |
| konce vodičů | dutinka pro vodič |
| stupeň krytí | IP65 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní teplota | -50 ... 90 °C |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -40 ... 90 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| stupeň znečištění | 3 |
| materiál pláště kabelu | TPE-U(PUR) |
| barevný plášť kabelu | oranžový |