

Zásuvka s kabelem KMYZ-4-0,5-B-EX

Číslo dílu: 550324

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil s centrálním šroubem M2
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	12 g
Elektrické připojení	úhlová zásuvka kabel čtyřhranný tvar MSZB
Rozsah provozního napětí, DC	3 V...36 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Odolnost nárazům napětí	900 V
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Délka kabelu	0,5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Konstrukce kabelu	2 x 0,35 mm ²
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	bronz