

Připojovací blok CPE14-3/2-PRS-3/8-4

Číslo dílu: 550561

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	20 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	4
Max. počet tlakových zón	2
Tlak na roztržení	5 MPa 50 bar 725 psi
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 °C...50 °C
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	1.2 Nm
Hmotnost výrobku	280 g
Způsob upevnění připojovacího bloku	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	s vnitřním závitem
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 3	G3/8
Připojení pneumatiky 5	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku