

# Připojovací blok CPE14-3/2-PRS-3/8-5-NPT

Číslo dílu: 550613

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                | Hodnota                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rozteč                                  | 20 mm                                  |
| Montážní poloha                         | libovoln.                              |
| Max. počet pozic pro ventily            | 5                                      |
| Max. počet tlakových zón                | 2                                      |
| Tlak na roztržení                       | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Provozní tlak                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Třída odolnosti korozi KBK              | 2 - mírné nároky na odolnost korozi    |
| Shoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Teplota média                           | 23 °F...122 °F                         |
| Okolní teplota                          | 23 °F...122 °F                         |
| Max. utahovací moment, upevnění ventilu | 0.9 ft lbf                             |
| Hmotnost výrobku                        | 11.6 oz                                |
| Způsob upevnění připojovacího bloku     | s průchozí dírou                       |
| Způsob upevnění ventilu                 | s vnitřním závitem                     |
| Připojení pneumatiky 1                  | NPT3/8                                 |
| Pneumatické připojení 3                 | NPT3/8                                 |
| Připojení pneumatiky 5                  | NPT3/8                                 |
| Upozornění k materiálu                  | v souladu s RoHS                       |
| Materiál připojovací lišty              | tvárná slitina hliníku                 |