


# Osová sada EAMM-A-D32-55A

Číslo dílu: 550979

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitá délka              | 49.2 mm                 |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Max. otáčky                  | 8000 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Stupeň krytí                 | IP40                    |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti          | 5.87 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 6.5 Nm                  |
| Hmotnost výrobku             | 260 g                   |
| Kód rozhraní ovladače        | D32<br>D32C             |
| Kód rozhraní motoru In       | 55A                     |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |