

Spojka
EAMC-30-35-6.35-12
Číslo dílu: 550995

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	6.35 mm
Průměr upínání 2	12 mm
Velikost	30
Jmenovitá délka	35 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	6.1 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	7.5 Nm
Hmotnost výrobku	45 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS