

Hadice z plastu PEN-16X2,5-GN

Číslo dílu: 551473

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	16 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	122 mm
Vnitřní Ø	10.8 mm
Min. poloměr ohybu	57.5 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězů
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	Voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0527 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Statically instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-30 °C...60 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.1029 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 16 mm
Barva	zelená
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE