

obslužné zařízení CDSA-D1-VX

č. dílu: 552103
výběhový výrobek

FESTO

[pro řízení více os CMXR-C1.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



katalogový list

parametr	hodnota
max. délka připojovacího kabelu	20 m
paměť pro uživatele	256 Mbyte
počet funkčních tlačítek	31
počet barev	64 k
počet systémových LED	4
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	6,5"
ovládací prvky	2 tlačítka pro potvrzení nouzové zastavení
zálohovací baterie	ano
rozsah provozního napětí DC	19 ... 30 V
rozlišení displeje	VGA, 640x480 Pixel
příkon při jmenovitém provozním napětí	0,4 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,250 g
rozhraní USB	ano
sběrnice	RJ45 10/100 MBd 2. rozhraní pro optický ethernet 10 MBd
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	ABS
oblast použití	jen s CMXR-C1