

Těleso obvodu CAMI-C

Číslo dílu: 552116

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Způsob upevnění	na stěně rozvaděče M25
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Montážní poloha	libovoln.
Elektrické připojení	- / 17 pinů / 11 pinů / 9 pinů RJ45 / Coninvers M25 / pérové svorky / Sub-D konektor / konektor / konektor / konektor
Šířka	67,2 mm
Výška	76,1 mm
Délka	26 mm