


Spojková skříň EAMK-A-D40-44A/C

Číslo dílu: 552157

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	216 g
Kód rozhraní ovladače	D40 D40C
Kód rozhraní, skříň spojky	44A 44C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS