


Převodovka
EMGA-120-P-G3-SAS-140
Číslo dílu: 552198

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	120 mm
Velikost příruby motoru	140 mm
Vůle v pootočení	0.12 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	3:1
Max. otáčky pohonu	6500 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	115 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	2.63 kg.cm ²
Max. hnací moment	184 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Tuhost v krutu	12 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	6000 g
Rozhraní výstupu převodovky	120G
Rozhraní pohon - převodovka	140A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS