

# Tlumič hluku UOS-1

Číslo dílu: 552252

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                       | Hodnota                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Druh těsnění na závitovém čepu | bez těsnění                                   |
| Montážní poloha                | libovoln.                                     |
| Konstrukce                     | otevřený tlumič hluku                         |
| Provozní tlak                  | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar               |
| Provozní médium                | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Třída odolnosti korozi KBK     | 2 - mírné nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Hladina akustického tlaku      | 75 dB(A)                                      |
| Okolní teplota                 | -10 °C...50 °C                                |
| Způsob upevnění                | s vnějším závitem                             |
| Hmotnost výrobku               | 200 g                                         |
| Pneumatické připojení          | G1                                            |
| Materiál vložky tlumiče        | PE                                            |
| Upozornění k materiálu         | v souladu s RoHS                              |
| Materiál tělesa                | POM                                           |
| Materiál dutinky               | tvárná slitina hliníku                        |