

Světlovod
SOOC-DS-P-M4-2-R15
Číslo dílu: 552805

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Metoda měření	odrazový světelný spínač
Minimální průměr objektu	0.1 mm
Zvláštnost světlovodů	přesnost
Dosah	65 mm
Okolní teplota	-55 °C...70 °C
Velikost hlavy	M4
Délka světlovodu	2 m
Min. poloměr ohybu	15 mm
Max. utahovací moment	2 Nm
Vnější Ø	1 mm
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál světlovodu	PE
Stupeň krytí	IP66
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III