


světlovod SOOC-DS-M-A11-2-R25

č. dílu: 552810

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.



katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
metoda měření	odrazový spínač (difúzní čidlo)
minimální průměr objektu	0.15 mm
optické kabely - zvláštnost	řada
dosah	130 mm
okolní teplota	-55 ... 70 °C
velikost hlavice	pravoúhelník 19x25x6 mm
délka optického kabelu	2 m
min. poloměr ohybu	25 mm
vnější průměr	2.2 mm
materiál tělesa	mosaz poniklováno
materiál optického vodiče	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi