


Světlovod
SOOC-TB-M4-1-R25
Číslo dílu: 552814

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Metoda měření	jednocestná světelná závora
Minimální průměr objektu	0.35 mm
Zvláštnost světlovodů	standard
Dosah	400 mm
Okolní teplota	-55 °C...70 °C
Velikost hlavy	M4
Délka světlovodu	1 m
Min. poloměr ohybu	25 mm
Max. utahovací moment	2 Nm
Vnější Ø	2.2 mm
Materiál tělesa	slitina mědi PVC poniklováno
Materiál světlovodu	PE
Stupeň krytí	IP66
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III