


Světlovod
SOOC-TB-P-M4-1-R15
Číslo dílu: 552825

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Metoda měření	jednocestná světelná závora
Minimální průměr objektu	0.2 mm
Zvláštnost světlovodů	přesnost
Dosah	120 mm
Okolní teplota	-55 °C...70 °C
Velikost hlavy	M4
Délka světlovodu	1 m
Min. poloměr ohybu	15 mm
Max. utahovací moment	2 Nm
Vnější Ø	2.2 mm
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál světlovodu	PE
Stupeň krytí	IP66
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III