

Světlovod
S00C-TB-P-C5-2-R10
Číslo dílu: 552828

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Metoda měření	vidlicová světelná závora
Minimální průměr objektu	0.2 mm
Zvláštnost světlovodů	vidlicová světelná závora
Dosah	5 mm
Okolní teplota	-55 °C...70 °C
Velikost hlavy	obdélník 41x15x7 mm vidlice 5x29 mm
Délka světlovodu	2 m
Min. poloměr ohybu	10 mm
Vnější Ø	1.25 mm
Materiál tělesa	ABS
Materiál světlovodu	PE
Stupeň krytí	IP66
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III