

Připojovací lišta MHJ9-PN16

Číslo dílu: 553123

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	10 mm
Max. počet pozic pro ventily	16 Možnost provedení podle přání zákazníka
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnost výrobku	390 g
Způsob upevnění	s upevňovacím úhelníkem
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 2	neuchopen
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku, eloxováno