


Vakuový filtr VAF-DB-3/8

Číslo dílu: 553140

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	svisle
Jemnost filtru	80 µm
Provozní tlak	-0.95 bar...0 bar
Upozornění k provoznímu tlaku	používat jen v otevřeném vakuovém systému
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Max. utahovací moment	15.3 Nm
Hmotnost výrobku	156 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s držákem na stěnu/plochu
Pneumatické připojení	G3/8
Připojení podtlaku (vakua)	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	PP, zesíleno
Materiál nádoby	PA
Lze použít vyfukovací impulz	7 bar