


Vakuový filtr VAF-DB-1/2

Číslo dílu: 553141

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	svisle
Jemnost filtru	80 µm
Provozní tlak	-0.95 bar...0 bar
Upozornění k provoznímu tlaku	používat jen v otevřeném vakuovém systému
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Max. utahovací moment	20.5 Nm
Hmotnost výrobku	162 g
Způsob upevnění	montáž do vedení s držákem na stěnu/plochu
Pneumatické připojení	G1/2
Připojení podtlaku (vakua)	G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	PP, zesíleno
Materiál nádoby	PA
Lze použít vyfukovací impuls	7 bar