

Sada skládaného měchu DADB-S1-40-S376-425

Číslo dílu: 553475

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	46 mm
Velikost	40
Rozsah zdvihu	376 mm...425 mm
Prodloužení pístnice / pohybové tyče	116 mm
Tvar	kulatý
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Sada měchu se svedeným odvětráním
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Odolnost médiím	prach třísky oleje tuky Benzine
Stupeň krytí	IP54
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	122 g
Způsob upevnění	se závitovým kolíkem s vnitřním závitem
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptačních dílů	zesílený PA
Materiál těsnění	NBR
Materiál skládaného měchu	NBR
Materiál závitových kolíků	silně legovaná nerezová ocel