

Hadice z plastu PAN

Číslo dílu: 553610

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	4 mm...16 mm
Vnitřní Ø	2.5 mm...12 mm
Odpovídá normám	DIN 73378-PA12-PHL
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...35 bar
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] minerální olej
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-60 °C...100 °C
Barva	modrá hnědá žlutá zelená přírodní červen. černá stříbrná bílá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PA12-P TPE-A