

Hadice z plastu PEN

Číslo dílu: 553769

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	4 mm...16 mm
Vnitřní Ø	2.7 mm...10.8 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...10 bar
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-30 °C...60 °C
Barva	modrá žlutá zelená přírodní červen. černá stříbrná bílá
Tvrdost Shore	D 52 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE