

Hadice z plastu PLN

Číslo dílu: 553850

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	4 mm...16 mm
Vnitřní Ø	2.9 mm...12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 bar...14 bar
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Statically instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Barva	modrá hnědá žlutá zelená přírodní červen. černá stříbrná bílá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE