

# Hadice z plastu PAN-6X1-RT

Číslo dílu: 553925

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	6 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	32 mm
Vnitřní Ø	4 mm
Min. poloměr ohybu	14 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.016 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm s převlečnou maticí pro nátrubek s vnitřním Ø 4 mm
Barva	červen.
Tvrdost Shore	D 55 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-A