


připojovací kabel NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

č. dílu: 553949

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
elektrické připojení	zásuvka Sub-D 9 pinů 15 pinů
sběrnice pro kabel	konektor SUB-D 15POL konektor SUB-D 9POL
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	standard
min. poloměr ohybu kabelu	78 mm
průměr kabelu	5.2 mm
typ kabelu	LIYCY
struktura kabelu	3x0,34 stíněno
barevný kód izolace vodičů	hnědý zelená bílý
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-30 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
Material cable sheath	PVC
barevný plášť kabelu	šedá
Material housing	pokovený plast kov
Material electrical contact	pozlaceno