


elektrické rozhraní CECX-S-S4

č. dílu: 553979

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
okolní teplota	5 ... 55 °C
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	10 - 95 %
stupeň krytí	IP20
bezpečnostní třída	III
hmotnost výrobku	31 g
zkouška necitlivosti vůči otřesům	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
zkouška necitlivosti vůči nárazům	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polovina sinusu)
sériová linka, počet	1
sériové rozhraní, druh	RS 485-A/422-A
sériová linka, technika připojení	konektor Sub-D 9 pinů
sériové rozhraní, rychlost přenosu	1200 ... 115000 Bit/s lze nastavit pomocí softwaru
sériové rozhraní, galvanické oddělení	ne