

Připojovací deska VABS-S2-2S-G12-R3

Číslo dílu: 555640

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	52 mm
Vychází z norem	ISO 5599-2
Montážní poloha	libovoln.
Napájení řídicím tlakem	vnějš.
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Rozsah provozního napětí, DC	24 V
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Třída znečištění	3
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4 v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	815 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	odlitek z hliníku