

Konektor CAMF-B-M25-G4

Číslo dílu: 555676

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Dodatečné funkce	upevnění proti ztrátě
Montážní poloha	libovoln.
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah napájecího napětí AC	160 V
Proudová zatížitelnost	1 A
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi