


# Úhlová připojovací deska VABF-S2-2-A1G2-G12

Číslo dílu: 555702

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Šířka                                  | 52 mm                                                    |
| Vychází z norem                        | ISO 5599-2                                               |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                |
| Provozní tlak                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                   |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 0 - žádné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Stupeň krytí                           | IP65<br>NEMA 4                                           |
| Okolní teplota                         | -5 °C...50 °C                                            |
| Hmotnost výrobku                       | 359 g                                                    |
| Způsob upevnění                        | s průchozí dírou                                         |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |
| Materiál tělesa                        | tvárná slitina hliníku                                   |