


Deska regulátoru VABF-S2-2-R7C2-C-6

Číslo dílu: 555783

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	54 mm
Vychází z norem	ISO 5599-2
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	tlakový regulátor pro 4 reverzibilní
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
Doplňkový manometr	možn.
Rozsah regulace tlaku, MPa	0.05 MPa...6 MPa
Rozsah regulace tlaku	0.5 bar...60 bar
Rozsah regulace tlaku, psi	7.25 psi...870 psi
Vstupní tlak 1	0.5 bar...10 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Vstupní tlak 1 psi	7.25 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	1230 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Připojení manometru	s upevňovací svorkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál ovládacího dílu	PA
Materiál tělesa regulátoru	tlakový odlitek z hliníku