


Napájecí deska, vert. výst. VABF-S2-2-P1A3-G12

Číslo dílu: 555786

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	54 mm
Vychází z norem	ISO 5599-2
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	alternativní napájení tlakem pro 1
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vstupní tlak 1	0.5 bar...10 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0.05 MPa...1 MPa
Vstupní tlak 1 psi	7.25 psi...145 psi
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	2800 l/min
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	605 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku