


Připojovací lišta MHJ10-P16

Číslo dílu: 557608

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	11 mm
Ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
Max. počet pozic pro ventily	16 Možnost provedení podle přání zákazníka
Certifikát	RCM Mark
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnost výrobku	635 g
Způsob upevnění	s upevňovacím úhelníkem
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	M7
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Aterriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku, eloxováno