

Spojka
EAMD-19-15-9-8X10
Číslo dílu: 557999

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	9 mm
Průměr upínání 2	8 mm
Velikost	19
Jmenovitá délka	15 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.445 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	2 Nm
Hmotnost výrobku	13.5 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS