

Spojka
EAMD-67-51-25-32X32-U
Číslo dílu: 558006

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	25 mm
Průměr upínání 2	32 mm
Velikost	67
Jmenovitá délka	51 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	374 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	150 Nm
Hmotnost výrobku	734 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS