


Příruba motoru EAMF-A-L27-55A

Číslo dílu: 558016

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	170 g
Kód rozhraní ovladače	L27
Kód rozhraní motoru In	55A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS