

Příruba motoru EAMF-A-62A-100A

Číslo dílu: 558026

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	310 g
Kód rozhraní motoru In	100A
Kód rozhraní, skříň spojky	62 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS