

Středicí kroužek
EAML-38-4-38
Číslo dílu: 558030

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	38 mm
Průměr upínání 2	38 mm
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	4 g
Kód rozhraní ovladače	K38
Kód rozhraní, skříň spojky	38A 38D
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS