


Čep hřídele EAMB-34-6-25X26-23X27

Číslo dílu: 558037

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	25 mm
Průměr upínání 2	23 mm
Velikost	120
Jmenovitá délka	26 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	18.2 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	100 Nm
Hmotnost výrobku	201 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS