

Čep hřídele
EAMB-44-7-35X30-32X32
Číslo dílu: 558038

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	35 mm
Průměr upínání 2	32 mm
Velikost	185
Jmenovitá délka	30 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	4500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	75.3 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	200 Nm
Hmotnost výrobku	463 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS