

# Hadice z plastu PLN-4X0,75-SI

Číslo dílu: 558211

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	4 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	25 mm
Vnitřní Ø	2.9 mm
Min. poloměr ohybu	12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
Certifikát	TÜV
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] voda (tekutá, bez ledu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Statically instalovaný prvek, nelze smysluplně ohodnotit podle ISO 14644-1
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.0056 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm pro nástrček s vnitřním Ø 3 mm s převlečnou maticí pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 3 mm
Barva	stříbrná
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	PE