

Spojka EAMC-30-32-6-6

Číslo dílu: 558312

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| Upínací průměr 1 | 6 mm |
| Průměr upínání 2 | 6 mm |
| Velikost | 30 |
| Jmenovitá délka | 32 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Max. otáčky | 8000 1/min |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| Okolní teplota | -25 °C...60 °C |
| Moment setrvačnosti | 5.87 kg.mm ² |
| Přenositelný krouticí moment | 6.5 Nm |
| Hmotnost výrobku | 48 g |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |