

# Šroubení L s nástrčnou koncovkou NPQM-L-G12-Q10-P10

Číslo dílu: 558718

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                  | standard                                                            |
| Jmenovitá světlost                        | 8 mm                                                                |
| Druh těsnění na závitovém čepu            | těsnicí kroužek                                                     |
| Tvar                                      | tvar L                                                              |
| Velikost balení                           | 10                                                                  |
| Konstrukce                                | Princip push-pull                                                   |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]                       |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu    | je možný mazaný provoz                                              |
| Třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                 |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Okolní teplota                            | -20 °C...70 °C                                                      |
| Jmenovitý utahovací moment                | 9 Nm                                                                |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu | ± 20 %                                                              |
| Hmotnost výrobku                          | 43.2 g                                                              |
| Způsob upevnění                           | vnější šestihran OK16                                               |
| Připojení pneumatiky 1                    | vnější závit G1/2                                                   |
| Pneumatické připojení 2                   | pro hadici s vnějším Ø 10 mm                                        |
| Barva uvolňovacího kroužku                | stříbrná                                                            |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                    |
| Materiál tělesa                           | mosaz, poniklováno                                                  |
| Materiál těsnění hadice                   | NBR                                                                 |