

Spojka Y s nástrčnými koncovkami NPQM-Y-Q10-E-P10

Číslo dílu: 558801

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	9.5 mm
Tvar	Tvar Y
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	62.7 g
Připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 10 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Materiál těsnění hadice	NBR