

Nástrčná dutinka NPQM-D-S6-E-P10

Číslo dílu: 558812

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	4 mm
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	10
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	5.5 g
Připojení pneumatiky 1	Nástrčné dutinky o Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2	nástrčná dutinka QS-6
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno