

Nástrčná dutinka NPQM-D-S12-E-P10

Číslo dílu: 558815

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|---|
| Velikost | standard |
| Jmenovitá světlost | 10 mm |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Okolní teplota | -20 °C...70 °C |
| Hmotnost výrobku | 14 g |
| Připojení pneumatiky 1 | nástrčná dutinka QS-12 |
| Pneumatické připojení 2 | Nástrčná dutinka QS-12 |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál tělesa | mosaz, poniklováno |