

**Spojka**  
**EAMC-20-30-6-6**  
Číslo dílu: 558901

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Upínací průměr 1             | 6 mm                    |
| Průměr upínání 2             | 6 mm                    |
| Velikost                     | 20                      |
| Jmenovitá délka              | 30 mm                   |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Max. otáčky                  | 9000 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Okolní teplota               | -25 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti          | 1.06 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 2.3 Nm                  |
| Hmotnost výrobku             | 20 g                    |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |