

Spojka
EAMC-20-30-5-6
Číslo dílu: 558902

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	5 mm
Průměr upínání 2	6 mm
Velikost	20
Jmenovitá délka	30 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	9000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	1.06 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	2.2 Nm
Hmotnost výrobku	20 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS