


příruba pro motor EAMF-A-38C-57A

č. dílu: 558907

FESTO

vhodné pro letmý pohon EGSA.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	38
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	0 ... 50 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS